


Wyspa zaworowa VTOC

Numer produktu: 564056

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	2x3/2 zamknięty monostabilny
Wielkość zaworu	10 mm
Maks. normalny przepływ nominalny	10 l/min przy 10 mm
Pneumatyczne przyłącze robocze	Płyta przyłączeniowa
Ciśnienie robocze	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Certyfikacja	c UL us - Recognized (OL)
Znak KC	KC-EMV
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE
Wskaźnik stanu sygnału	LED
Praca na podciśnieniu	nie
Czas dokręcania	100 ms
Znamionowy prąd rozruchowy na każdą cewkę elektromagnetyczną	55 mA do 100 ms
Prąd znamionowy z redukcją prądu	13 mA po 100 ms
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medium	-5 °C...50 °C
Stopień ochrony	IP40
Medium sterujące (dla pilotów)	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Sterowanie elektryczne	I-Port IO-Link Multi-pin
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Sposób uruchamiania	elektrycznie
System elektryczny I/O	tak
Typ wyspy zaworowej	84

Cechy	Wartość
Maks. liczba pozycji zaworowych	24
Budowa wyspy zaworowej	Stały raster