

## Złącze wtykowe-T QBTL-1/4-5/32-U

Numer produktu: 564714

FESTO



### Karta danych

| Cechy                                          | Wartość                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                       | Standard                                                            |
| Średnica nominalna                             | 0.118 in                                                            |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem          | Pokrycie                                                            |
| Pozycja montażu                                | dowolny                                                             |
| Konstrukcja                                    | Kształt L, dodatkowe przyłącze wtykowe wzdłużne<br>Zasada Push Pull |
| Wielkość opakowania                            | 10                                                                  |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi      |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]                        |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca ze smarowaniem                                        |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                     |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-strefa III                                                |
| Temperatura otoczenia                          | 0 °C...60 °C                                                        |
| Maks. moment dokręcenia                        | 8.85 ft-lbf                                                         |
| Waga produktu                                  | 0.55 oz                                                             |
| Typ mocowania                                  | Sześciokąt zewnętrzny 9/16                                          |
| Przyłącze pneumatyczne 1                       | Gwint zewnętrzny 1/4 NPT                                            |
| Przyłącze pneumatyczne 2                       | do przewodu o średnicy zewn. 5/32"                                  |
| Temperatura otoczenia w stopniach Fahrenheita  | 32 °F...140 °F                                                      |
| Kolor pierścienia zwalniającego                | szary                                                               |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                           |
| Materiał obudowy                               | Mosiądz, niklowany<br>PBT                                           |
| Materiał uszczelki gwintu                      | PTFE                                                                |
| Materiał pierścienia zwalniającego             | Polioksymetylen                                                     |
| Materiał uszczelnienia przewodu                | NBR                                                                 |
| Materiał elementu trzymającego przewód         | Nierdzewna stal stopowa                                             |