

# Łącznik wtykowy Y QBY-1/2T-3/8-U

Numer produktu: 564825

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                          | Wartość                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                       | Standard                                                       |
| Średnica nominalna                             | 0.276 in                                                       |
| Pozycja montażu                                | dowolny                                                        |
| Konstrukcja                                    | Kształt-Y<br>Zasada Push Pull                                  |
| Wielkość opakowania                            | 5                                                              |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]                   |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca ze smarowaniem                                   |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-strefa III                                           |
| Temperatura otoczenia                          | 0 °C...60 °C                                                   |
| Waga produktu                                  | 0.924 oz                                                       |
| Przyłącze pneumatyczne 1                       | dla przewodu o średnicy zewn. 1/2"                             |
| Przyłącze pneumatyczne 2                       | do przewodu o średnicy zewn. 3/8"                              |
| Temperatura otoczenia w stopniach Fahrenheita  | 32 °F...140 °F                                                 |
| Kolor pierścienia zwalniającego                | szary                                                          |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                      |
| Materiał obudowy                               | PBT                                                            |
| Materiał pierścienia zwalniającego             | Polioksymetylen                                                |
| Materiał uszczelnienia przewodu                | NBR                                                            |
| Materiał elementu trzymającego przewód         | Nierdzewna stal stopowa                                        |