

Przewód z tworzywa sztucznego PUN-H-5/8-WS-150-CB

Numer produktu: 568008

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Zewnętrzna średnica w calach	5/8
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	0.288 Feet
Min. promień gięcia	0.125 Feet
Informacja o zastosowaniu	TPE-U na bazie eteru
Właściwości przewodu	Możliwość stosowania w przewodach kabli
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-14.4 psi...145 psi
Informacja o ciśnieniu roboczym	Woda: ciśnienie robocze w funkcji temperatury, patrz wykres, maks. 0,3 MPa przy temp. 0 - 60°C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Woda (w postaci płynnej, bez lodu)
Próba ogniowa materiału	UL94 HB
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nadaje się do zastosowań przy produkcji akumulatorów, obniżone wartości Cu/Zn/Ni (F1a)
Przydatność do pomieszczeń czystych, mierzona zgodnie z ISO 14644-14	Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-31 °F...145 °F
Waga produktu według długości	14.8 oz/ft
Przyłącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-śred.zew. 5/8"
Kolor	biały
Twardość w skali Shore'a	D 52 +/-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	TPE-U(PU)