

Przewód z tworzywa sztucznego PAN-MF-10X1,25-SW

Numer produktu: 570360

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	10 mm
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	65 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	7.5 mm
Min. promień gięcia	45 mm
Spełnia normę	DIN 73378-PA12-PHL
Właściwości przewodu	Możliwość stosowania w przewodnicach kabli
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 psi...275.5 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Olej mineralny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-60 °C...100 °C
Waga produktu według długości	0.035 kg/m
Przylącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-średnica zewn. 10 mm
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	D 65 +/-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	PA12-P