


Gniazdo wtykowe MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

Numer produktu: 570367

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
W oparciu o normę	EN 175301-803
Spełnia normę	EN 61984
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. Strefa 2 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Częstotliwość połączeń	50
Wyprowadzenie kabla	kątowe
Informacja o wyprowadzeniu kabla	możliwość obrotu o 90°
Przylącze elektryczne 1, funkcja	Strona urządzenia polowego
Przylącze elektryczne 1, konstrukcja	prostokątny
Przylącze elektryczne 1, rodzaj przylącza	Gniazdo wtykowe
Przylącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	kątowe
Przylącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	Układ przylączy: typ C, wg EN 175301-803
Przylącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	3
Przylącze elektryczne 1, użyte piny/żyły	3
Przylącze elektryczne 1, rodzaj mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M2,5
Przylącze elektryczne 2, funkcja	Strona sterowania
Przylącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	Zacisk śrubowy
Przylącze elektryczne 2, liczba pinów/żył	3
Przylącze elektryczne 2, użyte piny/żyły	3
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...30 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 V...24 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	6 A
Odporność na napięcie udarowe	0.8 kV
Przylącze przewodu ochronnego	występuje
Przepust kablowy	M12X1,5
Dopuszczalna średnica kabla	4 mm...6 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.25 mm²...0.5 mm²

Cechy	Wartość
Stopień ochrony	IP65 wg IEC 60529
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym
Temperatura otoczenia	-25 °C...125 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Informacja dotycząca stopnia zanieczyszczenia	w stanie zamontowanym
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Kolor obudowy	czarny
Materiał uszczelnień	HNBR
Materiał styków	Mosiądz, ocynowany