

# Przewód z tworzywa sztucznego PEN-14X2-NT

Numer produktu: 570517

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                                | Wartość                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica zewnętrzna                                                  | 14 mm                                                                               |
| Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu                  | 80 mm                                                                               |
| Średnica wewnętrzna-Ø                                                | 9.5 mm                                                                              |
| Min. promień gięcia                                                  | 45 mm                                                                               |
| Właściwości przewodu                                                 | Możliwość stosowania w przewodnicach kabli                                          |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury                        | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                   |
| Informacja o ciśnieniu roboczym                                      | Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. 0 - 50°C                                             |
| Certyfikacja                                                         | TÜV                                                                                 |
| Jednostka certyfikująca                                              | B 013277 0527 00                                                                    |
| Medium robocze                                                       | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Woda (w postaci płynnej, bez lodu) |
| Zgodność z LABS                                                      | VDMA24364-B2-L                                                                      |
| Przydatność do pomieszczeń czystych, mierzona zgodnie z ISO 14644-14 | Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1   |
| Temperatura otoczenia                                                | -30 °C...60 °C                                                                      |
| Waga produktu według długości                                        | 0.0773 kg/m                                                                         |
| Przyłącze pneumatyczne                                               | Do złącza wtykowego-średnica zewn. Ø 14 mm                                          |
| Kolor                                                                | naturalny                                                                           |
| Twardość w skali Shore'a                                             | D 52 +/-3                                                                           |
| Informacja o materiałach                                             | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                           |
| Materiał przewodu                                                    | PE                                                                                  |