

# Siłownik kompaktowy ADN-80-60-A-P-A

Numer produktu: 536360

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                       | Wartość                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                                                        | 60 mm                                                                                                       |
| Ø tłoka                                                     | 80 mm                                                                                                       |
| Gwint na tłoczysku                                          | M16X1,5                                                                                                     |
| Amortyzacja                                                 | elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron                                                      |
| Pozycja montażu                                             | dowolny                                                                                                     |
| Spełnia normę                                               | ISO 21287                                                                                                   |
| Zakończenie tłoczyska                                       | Gwint zewnętrzny                                                                                            |
| Sygnalizacja położenia                                      | do wyłącznika zbliżeniowego                                                                                 |
| Warianty                                                    | Jednostronne tłoczysko                                                                                      |
| Ciśnienie robocze                                           | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar                                                                        |
| Sposób działania                                            | dwustronnego działania                                                                                      |
| Medium robocze                                              | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                               |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)                       |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                  | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                                            |
| Zgodność z LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                           |
| Temperatura otoczenia                                       | -20 °C...80 °C                                                                                              |
| Energia uderzenia w pozycjach końcowych                     | 1.8 J                                                                                                       |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie    | 2827 N                                                                                                      |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie | 3016 N                                                                                                      |
| Ruchoma masa własna                                         | 582 g                                                                                                       |
| Waga produktu                                               | 1619 g                                                                                                      |
| Typ mocowania                                               | Przy pomocy otworów przelotowych<br>Przy pomocy gwintu wewnętrznego<br>Przy pomocy osprzętu<br>opcjonalnie: |
| Przyłącze pneumatyczne                                      | G1/8                                                                                                        |
| Informacja o materiałach                                    | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                   |
| Materiał śrub kołnierзовych                                 | Stal                                                                                                        |
| Materiał pokrywy                                            | Aluminiowy odlew ciśnieniowy, powlekany                                                                     |
| Materiał uszczelnień                                        | TPE-U(PUR)                                                                                                  |
| Materiał tłoczyska                                          | Stal wysokostopowa                                                                                          |

| Cechy                   | Wartość                             |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Materiał rury siłownika | Stop aluminium, anodowany na gładko |