


# Zawór załączający MS6-EM1-1/2-Z

Numer produktu: 541270

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                                                     | Zawór z obrotowym suwakiem                                                            |
| Sposób uruchamiania                                             | ręczne                                                                                |
| Funkcja odpowietrzenia                                          | bez dławienia                                                                         |
| Rodzaj sterowania                                               | bezpośrednie                                                                          |
| Funkcja zaworu                                                  | 3/2 bistabilny                                                                        |
| Ciśnienie robocze                                               | 0 bar...18 bar                                                                        |
| Wartość C                                                       | 30.8 l/sbar                                                                           |
| Wartość b                                                       | 0.57                                                                                  |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 8700 l/min                                                                            |
| Medium robocze                                                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gazy obojętne                        |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                    | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                      | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                      |
| Informacja o materiałach                                        | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                             |
| Zgodność z LABS                                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |
| Temperatura medium                                              | -10 °C...60 °C                                                                        |
| Temperatura otoczenia                                           | -10 °C...60 °C                                                                        |
| Dopuszczenie do branży spożywczej                               | patrz rozszerzone informacje o materiale                                              |
| Typ mocowania                                                   | Instalacja na przewodach<br>Przy pomocy osprzętu<br>opcjonalnie:                      |
| Pozycja montażu                                                 | dowolny                                                                               |
| Kierunek przepływu                                              | jednokierunkowy                                                                       |
| Waga produktu                                                   | 580 g                                                                                 |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                        | G1/2                                                                                  |
| Przyłącze pneumatyczne 2                                        | G1/2                                                                                  |
| Przyłącze pneumatyczne 3                                        | G1/2                                                                                  |
| Materiał uszczelnień                                            | TPE-U(PU)                                                                             |
| Materiał obudowy                                                | Aluminiowy odlew ciśnieniowy                                                          |