

# Listwa przyłączeniowa VABM-L1-18S-G38-9

Numer produktu: 574462

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                                | Wartość                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość modułu                                                     | 19 mm                                                                                  |
| Maks. liczba pozycji zaworowych                                      | 16                                                                                     |
| Ciśnienie robocze                                                    | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                 |
| Certyfikacja                                                         | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)                                                  |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                           | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                       |
| Zgodność z LABS                                                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                                      |
| Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych                | Nadaje się do zastosowań przy produkcji akumulatorów, obniżone wartości Cu/Zn/Ni (F1a) |
| Przydatność do pomieszczeń czystych, mierzona zgodnie z ISO 14644-14 | Klasa 5 wg ISO 14644-1                                                                 |
| Maks. moment dokręcenia, montaż na szynie H                          | 1.5 Nm                                                                                 |
| Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu                            | 1.18 Nm                                                                                |
| Maks. moment dokręcenia, montaż ścienny                              | 3 Nm                                                                                   |
| Waga produktu                                                        | 723 g                                                                                  |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                             | G3/8                                                                                   |
| Przyłącze pneumatyczne 3                                             | G3/8                                                                                   |
| Przyłącze pneumatyczne 5                                             | G3/8                                                                                   |
| Informacja o materiałach                                             | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                              |
| Materiał listwy przyłączeniowej                                      | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                                                |