


Moduł Multi-pin VABE-S6-1LF-C-M1-C36N

Numer produktu: 543413

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
W oparciu o normę	EN 61984
Pozycja montażu	dowolny
Maks. liczba pozycji zaworowych	16 w przypadku zaworów bistabilnych 32 w przypadku zaworów monostabilnych
Maks. prąd całkowity	6 A
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Odporność na napięcie udarowe	1.5 kV
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	1 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65 NEMA 4
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	540 g
Sterowanie elektryczne	Multi-pin
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe / listwa zaciskowa
Materiał pokrywy	PA
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy