

# Osuszacz membranowy MS6-LDM1-1/2-P40

Numer produktu: 543650

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                                        | 6                                                                |
| Seria                                                           | MS                                                               |
| Pozycja montażu                                                 | w pionie +/- 5°                                                  |
| Konstrukcja                                                     | Osuszacz membranowy                                              |
| Ciśnienie robocze                                               | 3 bar...12.5 bar                                                 |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 400 l/min                                                        |
| Medium robocze                                                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:4:2]                    |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                    | Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa                     |
| Redukcja ciśnieniowego punktu rosy                              | 20 K                                                             |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                      | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                 |
| Zgodność z LABS                                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                |
| Temperatura przechowywania                                      | -20 °C...60 °C                                                   |
| Dopuszczenie do branży spożywczej                               | patrz rozszerzone informacje o materiale                         |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu                            | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:3:2]                    |
| Temperatura medium                                              | 2 °C...50 °C                                                     |
| Temperatura otoczenia                                           | 2 °C...50 °C                                                     |
| Waga produktu                                                   | 1.3 kg                                                           |
| Typ mocowania                                                   | Instalacja na przewodach<br>Przy pomocy osprzętu<br>opcjonalnie: |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                        | G1/2                                                             |
| Przyłącze pneumatyczne 2                                        | G1/2                                                             |
| Informacja o materiałach                                        | Zgodność z dyrektywą RoHS                                        |
| Materiał obudowy                                                | Aluminiowy odlew ciśnieniowy                                     |
| Materiał pojemnika                                              | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                          |