

Zespół mocujący
SAMH-S-N8-L-MK
Numer produktu: 575816

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Konstrukcja	do rowka T
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Temperatura otoczenia	-40 °C...85 °C
Typ mocowania	Latching przykręcany wkładany do rowka od góry
Maks. moment dokręcenia	0.6 Nm
Waga produktu	1.91 g
Materiał zaślepki	PA
Materiał bloku zaciskowego	stal wysokostopowa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L