


# Zawór podstawowy LFR-D-7-DI-MAXI-A

Numer produktu: 546518

**FESTO**



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                                        | Maxi                                                                                  |
| Seria                                                           | D                                                                                     |
| Zabezpieczenie przed uruchomieniem                              | Przycisk obrotowy z zapadką                                                           |
| Pozycja montażu                                                 | w pionie +/- 5°                                                                       |
| Dokładność filtracji                                            | 40 µm                                                                                 |
| Spust kondensatu                                                | automatyczny                                                                          |
| Konstrukcja                                                     | Regulator z filtrem bez manometru                                                     |
| Mak. ilość kondensatu                                           | 1.45 fl oz (US)                                                                       |
| Ośłona pojemnika                                                | Ośłona metalowa                                                                       |
| Wskaźnik ciśnienia                                              | Przygotowanie dla G1/4                                                                |
| Ciśnienie robocze                                               | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                                                   |
| Zakres regulacji ciśnienia                                      | 0.5 bar...7 bar                                                                       |
| Maks. histereza ciśnienia                                       | 0.04 MPa<br>0.4 bar<br>5.8 psi                                                        |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 1194 cfm                                                                              |
| Medium robocze                                                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Gazy obojętne                        |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                    | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                      | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                      |
| Zgodność z LABS                                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |
| Temperatura przechowywania                                      | 14 °F...140 °F                                                                        |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu                            | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Gazy obojętne                        |
| Temperatura medium                                              | 41 °F...140 °F                                                                        |
| Temperatura otoczenia                                           | 41 °F...140 °F                                                                        |
| Waga produktu                                                   | 56 oz                                                                                 |
| Typ mocowania                                                   | Instalacja na przewodach                                                              |
| Informacja o materiałach                                        | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                             |
| Materiał obudowy                                                | Cynkowy odlew kokilowy                                                                |
| Materiał pojemnika                                              | PC                                                                                    |

