

# Siłownik zderzakowe DFSP-32-20-PF-PA

Numer produktu: 576112

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                      | Wartość                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                                                       | 20 mm                                                                                                       |
| Ø tłoka                                                    | 32 mm                                                                                                       |
| Gwint na tłoczysku                                         | M6                                                                                                          |
| Amortyzacja                                                | elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron                                                      |
| Pozycja montażu                                            | dowolny                                                                                                     |
| Sposób działania                                           | Jednostronnego działania<br>ciągnący                                                                        |
| Konstrukcja                                                | Tłok<br>Tłoczysko<br>Korpus z profilu aluminiowego                                                          |
| Sygnalizacja położenia                                     | do wyłącznika zbliżeniowego                                                                                 |
| Zakończenie tłoczyska                                      | Gwint wewnętrzny                                                                                            |
| Warianty                                                   | Gwint wewnętrzny w tłoczysku                                                                                |
| Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie                 | okrągłe tłoczysko                                                                                           |
| Ciśnienie robocze                                          | 0.12 MPa...1 MPa<br>1.2 bar...10 bar                                                                        |
| Medium robocze                                             | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                               |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego               | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)                       |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                 | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                                            |
| Zgodność z LABS                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                           |
| Klasa Cleanroom                                            | Klasa 6 wg ISO 14644-1                                                                                      |
| Temperatura otoczenia                                      | -10 °C...80 °C                                                                                              |
| Dopuszczalna siła uderzenia w wysunięte tłoczysko          | 3270 N                                                                                                      |
| Dopuszczalna siła poprzeczna podczas operacji przełączania | 595 N                                                                                                       |
| Maks. częstotliwość cykli                                  | 5 Hz                                                                                                        |
| Typ mocowania                                              | Przy pomocy otworów przelotowych<br>Przy pomocy gwintu wewnętrznego<br>Przy pomocy osprzętu<br>opcjonalnie: |
| Przyłącze pneumatyczne                                     | G1/8                                                                                                        |
| Informacja o materiałach                                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                   |
| Materiał śrub kołnierzowych                                | Stal ocynkowana                                                                                             |

| Cechy                   | Wartość                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Materiał pokrywy        | Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany            |
| Materiał uszczelnień    | TPE-U(PU)                                                    |
| Materiał tłoczyska      | Nierdzewna stal stopowa                                      |
| Materiał rolki          | Stal ocynkowana                                              |
| Materiał rury siłownika | Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowanie na gładko |