


# Zawór szybkiego odpowietrzania VBQF-D-G18-Q6

Numer produktu: 547534

**FESTO**



## Karta danych

| Cechy                                                                                        | Wartość                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja zaworu                                                                               | Szybkie odpowietrzanie                                                                |
| Przylącze pneumatyczne 1                                                                     | QS-6                                                                                  |
| Przylącze pneumatyczne 2                                                                     | G1/8                                                                                  |
| Typ mocowania                                                                                | wkręcane                                                                              |
| Normalny przepływ nominalny, odpowietrzenie 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)            | 850 l/min                                                                             |
| Przepływ normalny na odpowietrzeniu 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)                         | 1300 l/min                                                                            |
| Normalne nominalne natężenie przepływu, napowietrzanie 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi) | 350 l/min                                                                             |
| Ciśnienie robocze                                                                            | 0.2 bar...10 bar                                                                      |
| Temperatura otoczenia                                                                        | -10 °C...60 °C                                                                        |
| Materiał obudowy                                                                             | Aluminiowy odlew ciśnieniowy<br>Cynkowy odlew kokilowy                                |
| Medium robocze                                                                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                         |
| Średnica nominalna                                                                           | 5 mm                                                                                  |
| Pozycja montażu                                                                              | dowolny                                                                               |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                                                 | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                                                   | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                                       |
| Zgodność z LABS                                                                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |
| Klasa Cleanroom                                                                              | Klasa 4 wg ISO 14644-1                                                                |
| Temperatura medium                                                                           | -10 °C...60 °C                                                                        |
| Waga produktu                                                                                | 105 g                                                                                 |
| Przylącze pneumatyczne 3                                                                     | QS-8                                                                                  |
| Informacja o materiałach                                                                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                             |
| Materiał uszczelnień                                                                         | NBR                                                                                   |