


Generator podciśnienia VN-14-L-T4-PI4-VI5-RO2

Numer produktu: 547708

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna dyszy Laval'a	1.4 mm
Szerokość modułu	18 mm
Konstrukcja tłumika hałasu	otwarty
Pozycja montażu	dowolny
Charakterystyka eżektora	Większy wsysany strumień objętości Standard
Zintegrowana funkcja	Tłumik hałasu, otwarty
Konstrukcja	Kształt T
Ciśnienie robocze dla maks. szybkości wysysania	8 bar
Ciśnienie robocze	1 bar...8 bar
Nominalne ciśnienie robocze	6 bar
Maks. szybkość wysysania w odniesieniu do atmosfery	90 l/min
Czas napowietrzania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	0.25 s
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejnym powietrzem nie jest możliwa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura medium	0 °C...60 °C
Poziom ciśnienia akustycznego przy nominalnym ciśnieniu roboczym	77 dB(A)
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Maks. moment dokręcenia	0.5 Nm
Waga produktu	40 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy osprzętu
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	Tłumik hałasu, otwarty
Przyłącze podciśnienia	G1/4
Materiał gwintu przyłączeniowego	Stop aluminium, anodowany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał dyszy	Polioksymetylen
Materiał obudowy	Wzmocniony POM

Cechy	Wartość
Materiał tłumika hałasu	Aluminiowy odlew ciśnieniowy Polioksymetylen Pianka PU
Materiał dyszy wypływowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej