



# Kabel połączeniowy NEBC-P1W4-K-0.3-N-M12G5

Numer produktu: 549293

**FESTO**



## Karta danych

| Cechy                                            | Wartość                                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| W oparciu o normę                                | EN 61076-2-101                                                      |
| Oznaczenie kabla                                 | bez uchwytów na tabliczki                                           |
| Waga produktu                                    | 188 g                                                               |
| Przyłącze elektryczne                            | 5-pin<br>M12X1<br>Wtyczka prosta<br>kwadratowa konstrukcja / kątowa |
| Przyłącze elektryczne 1, funkcja                 | Strona urządzenia polowego                                          |
| Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja             | prostokątny                                                         |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza        | Gniazdo wtykowe                                                     |
| Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla     | kątowe                                                              |
| Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa | Układ przyłączy P1                                                  |
| Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył        | 4                                                                   |
| Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły         | 4                                                                   |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania        | Śruba centralna M3                                                  |
| Przyłącze elektryczne 2, funkcja                 | Strona sterowania                                                   |
| Przyłącze elektryczne 2, konstrukcja             | okrągły                                                             |
| Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza        | Wtyczka                                                             |
| Przyłącze elektryczne 2, wyprowadzenie kabla     | proste                                                              |
| Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa | M12x1, kodowanie A wg EN 61076-2-101                                |
| Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył        | 5                                                                   |
| Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły         | 4                                                                   |
| Przyłącze elektryczne 2, rodzaj mocowania        | Ryglowanie śrubą                                                    |
| Zakres napięcia roboczego DC                     | 0 V...30 V                                                          |
| Zakres napięcia roboczego AC                     | 0 V...30 V                                                          |
| Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C        | 4 A                                                                 |
| Odporność na napięcie udarowe                    | 0.8 kV                                                              |
| Przyłącze przewodu ochronnego                    | występuje                                                           |
| Ekranowanie                                      | tak                                                                 |
| Długość kabla                                    | 0.3 m                                                               |

| Cechy                                             | Wartość                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Właściwości kabla                                 | Standard                        |
| Min. promień gięcia kabla                         | 90 mm                           |
| Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe      | 90 mm                           |
| Średnica kabla                                    | 5.9 mm                          |
| Dopuszczalna średnica kabla                       | 5.7 mm...6.1 mm                 |
| Budowa kabla                                      | 4 x 0,34 mm <sup>2</sup>        |
| Przekrój znamionowy żyły przewodu                 | 0.34 mm <sup>2</sup>            |
| Stopień ochrony                                   | IP65                            |
| Uwaga o stopniu ochrony                           | w stanie zamontowanym           |
| Temperatura otoczenia                             | -25 °C...80 °C                  |
| Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego | -5 °C...70 °C                   |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)              | zgodnie z dyrektywą UE RoHS     |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)            | wg przepisów UK RoHS            |
| Zgodność z LABS                                   | VDMA24364-B2-L                  |
| Informacja o materiałach                          | Zgodność z dyrektywą RoHS       |
| Stopień zanieczyszczenia                          | 3                               |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo        | 0 - Brak obciążenia korozyjnego |
| Materiał osłony kabla                             | PVC<br>TPE-U(PUR)               |
| Kolor powłoki kabla                               | szary                           |
| Materiał obudowy                                  | PA<br>TPE-U(PUR)                |
| Kolor obudowy                                     | czarny                          |
| Materiał powłoki izolacyjnej                      | PVC                             |