

## Złącze wtykowe NPQH-D-G18-S6-P10

Numer produktu: 578361

FESTO



### Karta danych

| Cechy                                          | Wartość                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                       | Standard                                                                            |
| Średnica nominalna                             | 4 mm                                                                                |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem          | Pierścień uszczelniający                                                            |
| Pozycja montażu                                | dowolny                                                                             |
| Konstrukcja                                    | kształt prosty<br>Zasada Push Pull                                                  |
| Wielkość opakowania                            | 10                                                                                  |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi                   |
| Informacja o ciśnieniu roboczym                | Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. 0 - 50°C                                             |
| Jednostka certyfikująca                        | NSF C0523185                                                                        |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Woda (w postaci płynnej, bez lodu) |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca ze smarowaniem                                                        |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 3 - silne obciążenie korozyjne                                                      |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                                   |
| Klasa Cleanroom                                | Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1   |
| Dopuszczenie do branży spożywczej              | patrz deklaracja zgodności<br>NSF/ANSI 169                                          |
| Temperatura otoczenia                          | 0 °C...150 °C                                                                       |
| Znamionowy moment dokręcenia                   | 6 Nm                                                                                |
| Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia     | ± 20%                                                                               |
| Waga produktu                                  | 8,6 g                                                                               |
| Typ mocowania                                  | Zewnętrzny sześciokąt SW13                                                          |
| Przyłącze pneumatyczne 1                       | Gwint zewnętrzny G1/8                                                               |
| Przyłącze pneumatyczne 2                       | Tulejka wtykowa Ø 6 mm                                                              |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                           |
| Materiał obudowy                               | Mosiądz, niklowany chemicznie                                                       |
| Materiał uszczelki gwintu                      | FPM                                                                                 |