

Listwa pneumatyczna-szeregowa LT-2-PK-4-DA

Numer produktu: 5869

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Ciśnienie robocze	0.1 bar...8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	6 g
Przyłącze pneumatyczne	Końcówka nasadkowa PK-4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS