


Osuszacz adsorpcyjny PDAD-73-G1/2

Numer produktu: 552174

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	pionowo poziomo
Konstrukcja	osuszacz absorpcyjny generujący niską temperaturę
Ciśnienie wejściowe 1	4 bar...16 bar
Pobór mocy przy 24 VDC	9.6 W
Pobór mocy przy 230 VDC	16 VA
Stopień zanieczyszczenia	2
Znak KC	KC-EMV
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodne z dyrektywą UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dotyczącymi urządzeń ciśnieniowych wg przepisów UK dot. EMV wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:::4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa brak wody w postaci ciekłej
Ciśnieniowy punkt rosy	-40 °C
Ciśnieniowy punkt rosy przy zredukowanym przepływie	-70 °C
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-20 °C...60 °C
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [2:1:2] przy -70°C Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [2:2:2] przy -40°C
Temperatura medium	2 °C...50 °C
Stopień ochrony	IP65 II
Kategoria przepięcia	II
Temperatura otoczenia	5 °C...50 °C
Waga produktu	31000 g
Przyłącze elektryczne 1, funkcja	Zasilanie elektryczne AC
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Gniazdo wtykowe
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	Układ przyłączy: typ C zgodnie ze standardem przemysłowym 9,4 mm
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	3

Cechy	Wartość
Przylącze elektryczne 1, użyte piny/żyły	2
Przylącze elektryczne 2, funkcja	Zasilanie elektryczne DC
Przylącze elektryczne 2, rodzaj przylącza	Gniazdo wtykowe
Przylącze elektryczne 2, technika przylączeniowa	Układ przylączy: typ C zgodnie ze standardem przemysłowym 9,4 mm
Przylącze elektryczne 2, liczba pinów/żył	4
Przylącze elektryczne 2, użyte piny/żyły	2
Typ mocowania	Przy pomocy osprzętu
Przylącze pneumatyczne 1	G1/2
Przylącze pneumatyczne 2	G1/2
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej