


# Przekładnia EMGA-60-P-G3-SAS-70

Numer produktu: 552190

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                   | Wartość                   |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Wielkość kotnierza przekładni           | 60 mm                     |
| Wielkość kotnierza silnika              | 70 mm                     |
| Luz skrotny                             | 0.17 stopień              |
| Typ przekładni                          | Przekładnia planetarna    |
| Przełożenie przekładni                  | 3:1                       |
| Maks. prędkość obrotowa napędu          | 13000 1/min               |
| Temperatura robocza przekładni          | -25 °C...90 °C            |
| Zgodność z LABS                         | VDMA24364-B2-L            |
| Stopień ochrony                         | IP54                      |
| Ciągły wyjściowy moment obrotowy        | 22 Nm                     |
| Masowy moment bezwładności, przekładnia | 0.135 kgcm <sup>2</sup>   |
| Maks. wyjściowy moment obrotowy         | 35.2 Nm                   |
| Maks. efektywność                       | 98 %                      |
| Sztywność skrotna                       | 2.3 Nm/arcmin             |
| Waga produktu                           | 900 g                     |
| Interfejs przekładni, wałek wyjściowy   | 60G                       |
| Interfejs przekładni, napęd             | 70A                       |
| Informacja o materiałach                | Zgodność z dyrektywą RoHS |