

## Sprzęgło elastyczne FK-M20X1,5

Numer produktu: 6143

**FESTO**



### Karta danych

| Cechy                                                 | Wartość                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                              | M20X1,5                                                                                                                                    |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo            | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                                                                           |
| Zgodność z LABS                                       | VDMA24364-B2-L                                                                                                                             |
| Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych | Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi przekracza 1% masy. Wyjątkiem są płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki |
| Temperatura otoczenia                                 | -40 °C...150 °C                                                                                                                            |
| Maks. obciążalność                                    | 9 kN                                                                                                                                       |
| Waga produktu                                         | 720 g                                                                                                                                      |
| Informacja o materiałach                              | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                                                  |
| Materiał tulei wtykowej                               | Stal<br>ocynkowany                                                                                                                         |
| Materiał obudowy                                      | Stal<br>ocynkowana                                                                                                                         |
| Materiał trzpienia kulistego                          | Stal do nawęglania                                                                                                                         |
| Materiał podkładki sferoidalnej                       | Stal do nawęglania                                                                                                                         |
| Materiał nakrętki                                     | Stal<br>ocynkowana                                                                                                                         |