



Wzmacniacz ciśnienia DPA-63-10-CRVZS10

Numer produktu: 552932

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Ø tłoka	63 mm
Objętość	10 l
Pozycja montażu	Spustem kondensatu do dołu
Konstrukcja	Przetłacznik ciśnienia podwójnego tłoka ze zbiornikiem sprężonego powietrza z manometrem z zaworem zwrotnym
Wskaźnik ciśnienia	Z manometrem
Ciśnienie wyjściowe 2	0.4 MPa...1 MPa 4 bar...10 bar 58 psi...145 psi
Ciśnienie robocze	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Zakres regulacji ciśnienia	0.4 MPa...1 MPa 4 bar...10 bar 58 psi...145 psi
Ciśnienie wejściowe 1	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodne z dyrektywą UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dotyczącymi urządzeń ciśnieniowych
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	5 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	5 °C...60 °C
Maks. moment dokręcenia spustu kondensatu	27 Nm
Waga produktu	16000 g
Typ mocowania	za pomocą kamieni mocujących
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-12

Cechy	Wartość
Przylącze pneumatyczne 2	KD4
Przylącze pneumatyczne 3	Tłumik hałasu
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał zbiornika sprężonego powietrza	Nierdzewna stal stopowa