


# Filtr podciśnieniowy VAF-DB-1/2

Numer produktu: 553141

FESTO



## Karta danych

| Cechy                           | Wartość                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Pozycja montażu                 | pionowo                                                             |
| Dokładność filtracji            | 80 µm                                                               |
| Ciśnienie robocze               | -0.95 bar...0 bar                                                   |
| Informacja o ciśnieniu roboczym | Tylko do stosowania w otwartych systemach podciśnieniowych          |
| Medium robocze                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]                        |
| Zgodność z LABS                 | VDMA24364-strefa III                                                |
| Temperatura otoczenia           | -5 °C...50 °C                                                       |
| Maks. moment dokręcenia         | 20.5 Nm                                                             |
| Waga produktu                   | 162 g                                                               |
| Typ mocowania                   | Instalacja na przewodach<br>Przy pomocy uchwytów ściennych/płaskich |
| Przyłącze pneumatyczne          | G1/2                                                                |
| Przyłącze podciśnienia          | G1/2                                                                |
| Informacja o materiałach        | Zgodność z dyrektywą RoHS                                           |
| Materiał uszczelnień            | NBR                                                                 |
| Materiał filtra                 | PE                                                                  |
| Materiał obudowy                | Wzmocniony PP                                                       |
| Materiał pojemnika              | Poliamid                                                            |
| Sprawność impulsu wyrzutowego   | 7 bar                                                               |