

Wyłącznik zbliżeniowy SIEF-M18B-NS-S-L

Numer produktu: 553547

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Konstrukcja	okrągły
Spełnia normę	EN 60947-5-2
Certyfikacja	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV wg przepisów UK RoHS wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Nominalna odległość przełączania	5 mm
Temperatura otoczenia	-30 °C...85 °C
Dokładność powtarzalności	0.28 mm
Wyjście dwustanowe	NPN
Funkcja elementu przełączającego	Normalnie otwarty
Maks. częstotliwość przełączania DC	3000 Hz
Maks. prąd wyjściowy	200 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	Pulsed
Zakres napięcia roboczego DC	10 V...30 V
Ochrona przed zmianą polaryzacji	do wszystkich przyłączy elektrycznych
Przyłącze elektryczne	3-pin M12X1 Wtyczka
Materiał obudowy wtyczki	Mosiądz chromowany
Wielkość	M18
Rodzaj montażu	czoło obudowane
Waga produktu	41 g
Materiał obudowy	Mosiądz chromowany
Wskaźnik stanu przełączenia	Dioda LED żółta
Stopień ochrony	IP68
Oporność na zakłócenia wytwarzane przez pola magnetyczne	magnetyczne pole stałe i zmienne

Cechy	Wartość
Odporność na napięcie udarowe	0.8 kV
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień zanieczyszczenia	3
Wybór dodatkowych informacji o czujniku	Ze współczynnikiem redukcji 1 - odporność na pola magnetyczne
Wybór wersji czujnika	Standard