

Cewka
VACF-B-C1-7A
Numer produktu: 8030814

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Spełnia normę	IEC 61010-1
Czas pracy ciągłej	100%
Klasa materiału izolującego	H
Parametry cewki	48 V AC: 50/60 Hz, pobór mocy przy załączaniu 3,9 VA, moc podtrzymania 2,7 VA
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Certyfikacja	c UL us - Recognized (OL)
Jednostka certyfikująca	UL MH18122
Ograniczona temperatura otoczenia i mediów	-20 - 50°C
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 °C...50 °C
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Waga produktu	53.5 g
Przylącze elektryczne	Kształt C wg EN 175301-803
Typ mocowania	z nakrętką radetkowaną
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PA Stal
Materiał cewki	Miedź Stal Thermoplast
Materiał uzwojenia	Miedź