

# Cewka VACF-A-A1-16B

Numer produktu: 8030826

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pozycja montażu                            | dowolny                                                                            |
| Spełnia normę                              | IEC 61010-1                                                                        |
| Czas pracy ciągłej                         | 100%                                                                               |
| Klasa materiału izolującego                | H                                                                                  |
| Parametry cewki                            | 110/120 V AC: 50/60 Hz, pobór mocy przy załączaniu 2,7 VA, moc podtrzymania 1,9 VA |
| Odporność na napięcie udarowe              | 2.5 kV                                                                             |
| Stopień zanieczyszczenia                   | 3                                                                                  |
| Dopuszczalne wahania napięcia              | +/- 10 %                                                                           |
| Certyfikacja                               | c UL us - Recognized (OL)                                                          |
| Klasyfikacja morska                        | patrz certyfikat                                                                   |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)       | Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE                                             |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)     | wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych                                        |
| Jednostka certyfikująca                    | DNVGL-TAA000011J<br>UL MH18122                                                     |
| Ograniczona temperatura otoczenia i mediów | -20 - 50°C                                                                         |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                   |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                  |
| Temperatura medium                         | -20 °C...50 °C                                                                     |
| Stopień ochrony                            | IP65                                                                               |
| Temperatura otoczenia                      | -20 °C...60 °C                                                                     |
| Waga produktu                              | 82.4 g                                                                             |
| Przylącze elektryczne                      | Kształt A<br>wg EN 175301-803                                                      |
| Typ mocowania                              | z nakrętką radełkowaną                                                             |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                          |
| Materiał obudowy                           | PA<br>Stal                                                                         |
| Materiał cewki                             | Miedź<br>Stal<br>Thermoplast                                                       |
| Materiał uzwojenia                         | Miedź                                                                              |