

# Płyta regulatora VMPA14-B8-R2-M5-10

Numer produktu: 8043516

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                        | Wartość                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość zabudowy                           | 14 mm                                                                                 |
| Pozycja montażu                              | dowolny                                                                               |
| Konstrukcja warstwowa części pneumatycznej   | Regulator ciśnienia dla 2                                                             |
| Funkcja regulatora                           | Stałe ciśnienie wyjściowe<br>z odpowietrzaniem wtórnym                                |
| Zakres regulacji ciśnienia                   | 2 bar...6 bar                                                                         |
| Ciśnienie wejściowe 1                        | 0.5 bar...10 bar                                                                      |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                         |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo   | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                                       |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |
| Stopień ochrony                              | IP65<br>wg IEC 60529                                                                  |
| Temperatura otoczenia                        | -5 °C...50 °C                                                                         |
| Maks. moment dokręcenia                      | 0.65 Nm                                                                               |
| Waga produktu                                | 76 g                                                                                  |
| Typ mocowania, konstrukcja warstwowa         | na płycie łączeniowej                                                                 |
| Przylącze manometru                          | M5                                                                                    |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                             |
| Materiał części obsługowej                   | PA                                                                                    |
| Materiał uszczelnień                         | NBR                                                                                   |
| Materiał obudowy regulatora                  | PA                                                                                    |