

Gniazdo łącznika NPHS-D6-M-G38

Numer produktu: 8059276

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	10 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	2000 l/min...2100 l/min
Przepływ nominalny znormalizowany zgodnie z ISO 8778	2168 l/min...2276.4 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Znamionowy moment dokręcenia	15 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	± 20%
Waga produktu	179 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G3/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał sprężyny	stal wysokostopowa nierdzewna
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany
Materiał uszczelki gwintu	Aluminium HNBR
Materiał elementu gwintowanego	Mosiądz, niklowany
Materiał tulejki	Stop aluminium do przeróbki plastycznej bezbardwy anodowany
Materiał pierścienia wewnętrznego	Mosiądz
Materiał kuli	Nierdzewna stal stopowa
Materiał tulei odblokowującej	Mosiądz, niklowany