


Oś wysięgnikowa ELCC-TB-KF-90- -

Numer produktu: 8060573

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica efektywna koła zębatego napędu	50.93 mm
Skok roboczy	50 mm...2000 mm
Wielkość	90
Rezerwa skoku	0 mm...2000 mm
Podziałka paska zębatego	5 mm
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica z łożyskami kulkowymi w obiegu zamkniętym
Konstrukcja	Elektromechaniczna oś wysięgnikowa
Maks. przyspieszenie	30 m/s ²
Maks. prędkość	5 m/s
Powtarzalność	±0,05 mm
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Geometryczne momenty bezwładności powierzchni 2 stopnia Iy	2667900 mm ⁴
Geometryczne momenty bezwładności powierzchni 2 stopnia Iz	2049490 mm ⁴
Maks. moment napędowy	33 Nm
Maks. siła Fy	13957 N
Maks. siła Fz	13523 N
Maks. moment Mx	167 Nm
Maks. moment My	1300 Nm
Maks. moment Mz	1233 Nm
Maks. siła posuwu Fx	1200 N
Masowy moment bezwładności JH na metr skoku	62.9 kgcm ²
Masowy moment bezwładności JL na kg obciążenia efektywnego	6.5 kgcm ²
Masowy moment bezwładności JO	55.2 kgcm ²
Stała posuwu	160 mm/obr.
Referencyjna żywotność	5000 km
Częstotliwość smarowania w zależności od przebiegu	1000 km
Ruchoma masa przy 0 mm skoku z drugą głowicą napędu	9208 g

Cechy	Wartość
Ruchoma masa przy skoku 0 mm	5487 g
Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku	97 g
Ciężar dodatkowego wózka	2997 g
Masa podstawowa przy 0 mm skoku	15713 g
Dodatkowa masa na 10 mm skoku	97 g
Masa podstawowa przy 0 mm skoku z drugą głowicą napędu	22431 g
Materiał pokrywy tylnej	Stop aluminium, anodowany
Materiał profilu	Stop aluminium, anodowany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał głowicy napędu	Stop aluminium, anodowany
Materiał prowadnicy	Stal łożyskowa, powlekana Corrotect
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiał wózka	Odlew z aluminium, anodowany
Materiał elementu mocującego pasek zębaty	Stop aluminium do przeróbki plastycznej, anodowany
Materiał paska zębatego	Polichloropren z włóknem szklanym i powłoką nylonową Poliuretan z kordem stalowym i powłoką tekstylną Poliuretan z kordem stalowym