



Elektrozawór VUVB-ST12-B52-ZH-QX-D-1T1

Numer produktu: 558370

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	5/2 bistabilny
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Wielkość zaworu	24 mm
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	260 l/min...450 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	QS-4 QS-6
Ciśnienie robocze	0.28 MPa...0.8 MPa 2.8 bar...8 bar
Konstrukcja	Zawór gniazdowy z blokadą
Stopień ochrony	IP65
Średnica nominalna	4 mm
Funkcja odpowietrzenia	bez dławienia
Sposób uszczelnienia	miękki
Pozycja montażu	dowolny
Pomocnicze sterowanie ręczne	bez blokady
Rodzaj sterowania	sterowanie pilotem
Przyłącze zasilania powietrzem pilotów	zewn.
Kierunek przepływu	jednokierunkowy
Informacja o ciśnieniu roboczym	0 - 0,8 MPa przy zewnętrznym zasilaniu pilotów 0 - 8 bar przy zewnętrznym zasilaniu pilotów
Ciśnienie pilota	0.28 MPa...0.8 MPa 2.8 bar...8 bar
Czas przełączania	10 ms
Czas pracy ciągłej	100%
Maks. dodatni impuls testowy przy sygnale 0	800 µs
Maks. ujemny impuls testowy na 1 sygnale	300 µs
Parametry cewki	24 V DC: 1,0 W
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Odporność na drgania	Sprawdzanie odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 1 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6

Cechy	Wartość
Odporność na wstrząsy	Test odporności na wstrząsy o stopniu intensywności 1 wg FN942017-5 i EN 60068-2-27
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-5 °C...60 °C
Poziom ciśnienia akustycznego	85 dB(A)
Temperatura otoczenia	-5 °C...60 °C
Waga produktu	57.4 g
Przylącze elektryczne	Przez płytę przyłączeniową
Typ mocowania	na płycie przyłączeniowej
Przylącze zasilania pilotów 14	Płyta przyłączeniowa
Przylącze pneumatyczne 1	Płyta przyłączeniowa
Przylącze pneumatyczne 3	Płyta przyłączeniowa
Przylącze pneumatyczne 5	Płyta przyłączeniowa
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Materiał suwaka tłokowego	Stop aluminium do przeróbki plastycznej