

## Moduł elektroniczny VMPA14-FB-EMG-8

Numer produktu: 8066765

FESTO



### Karta danych

| Cechy                                                        | Wartość                                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Diagnostyka                                                  | Zbyt niskie napięcie na zaworach                           |
| Maks. liczba pozycji zaworowych                              | 4                                                          |
| Maksymalna liczba cewek zaworów                              | 8                                                          |
| Własny pobór prądu pod napięciem obciążenia                  | 23 mA                                                      |
| Wewnętrzny pobór prądu przy napięciu roboczym                | 8 mA                                                       |
| Znamionowy prąd rozruchowy na każdą cewkę elektromagnetyczną | 58 mA do 24 ms                                             |
| Prąd znamionowy z redukcją prądu                             | 9 mA po 24 ms                                              |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                   | 1 - niskie obciążenie korozyjne<br>(w stanie zamontowanym) |
| Zgodność z LABS                                              | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Waga produktu                                                | 30 g                                                       |
| Materiał obudowy                                             | Polioksymetylen                                            |
| Informacja o materiałach                                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                  |