


# Jednostka zaworu kulowego z napędem VZBM-A-3/4"-RP-25-D-2-B2-PB20

Numer produktu: 8070245

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                        | Wartość                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                                  | 2-drogowy zawór kulowy<br>Napęd wahadłowy                                                                                                            |
| Sposób uruchamiania                          | pneumatyczny                                                                                                                                         |
| Pozycja montażu                              | dowolny                                                                                                                                              |
| Typ mocowania                                | Instalacja na przewodach                                                                                                                             |
| Przylącze zaworu procesowego                 | Rp3/4                                                                                                                                                |
| Wskaźnik stanu przełączenia                  | Kierunek rowka = kierunek przepływu                                                                                                                  |
| Średnica nominalna DN                        | 20                                                                                                                                                   |
| Ciśnienie robocze                            | 5.5 bar...8 bar                                                                                                                                      |
| Ciśnienie nominalne zaworu armaturowego PN   | 25                                                                                                                                                   |
| Medium                                       | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:]<br>Gazy obojętne<br>Woda - brak pary wodnej<br>Ciecze neutralne                                         |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                                        |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Punkt rosy min. 10°C poniżej temperatury otoczenia i medium<br>Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Temperatura medium                           | -15 °C...90 °C                                                                                                                                       |
| Temperatura otoczenia                        | -20 °C...80 °C                                                                                                                                       |
| Przepływ Kv                                  | 28 m³/h                                                                                                                                              |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                                                            |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-strefa III                                                                                                                                 |
| Materiał obudowy                             | Mosiądz, niklowany                                                                                                                                   |
| Numer materiału obudowy                      | CW617N                                                                                                                                               |
| Materiał uszczelnień                         | FPM<br>HNBR<br>PTFE                                                                                                                                  |
| Materiał kuli                                | Mosiądz, chromowany                                                                                                                                  |
| Numer materiału kuli                         | CW614N                                                                                                                                               |
| Materiał wałka                               | Mosiądz                                                                                                                                              |
| Numer materiału wałka                        | CW614N                                                                                                                                               |
| Waga produktu                                | 1733 g                                                                                                                                               |

| Cechy                                      | Wartość                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |