



# Chwytnik równoległy HGPT-40-A-B-F-G1

Numer produktu: 560220

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                            | Wartość                                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                         | 40                                                                                    |
| Skok na szczękę chwytającą                       | 5 mm                                                                                  |
| Maks. zamiennosc                                 | 0.2 mm                                                                                |
| Maks. luz katowy szczek chwytaka ax, ay          | 0.1 stopien                                                                           |
| Maks. luz szczek chwytajacych Sz                 | 0.02 mm                                                                               |
| Symetria obrotowa                                | 0.2 mm                                                                                |
| Dokladnosc powtarzalnosc chwytaka                | 0.05 mm                                                                               |
| Liczba szczek chwytaka                           | 2                                                                                     |
| Typ napędu                                       | pneumatyczny                                                                          |
| Pozycja montazu                                  | dowolny                                                                               |
| Sposob dzialania                                 | dwustronnego dzialania                                                                |
| Funkcja chwytaka                                 | Rownolegle                                                                            |
| Zabezpieczenie sily chwytania                    | przy otwieraniu                                                                       |
| Konstrukcja                                      | Rownia pochyla<br>wymuszony przebieg ruchu                                            |
| Sygnalizacja polozenia                           | do wylacznika zblizeniowego                                                           |
| Ciśnienie robocze                                | 4 bar...8 bar                                                                         |
| Ciśnienie robocze powietrza nadmuchowego         | 0 bar...0.5 bar                                                                       |
| Maks. częstotliwość robocza chwytaka             | 2 Hz                                                                                  |
| Min. czas otwarcia przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)  | 71 ms                                                                                 |
| Min. czas zamykania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 143 ms                                                                                |
| Maks. masa na zewnętrzny palec chwytaka          | 310 g                                                                                 |
| Medium robocze                                   | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                         |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego     | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo       | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                      |
| Zgodność z LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |
| Stopień ochrony                                  | IP40                                                                                  |
| Temperatura otoczenia                            | 5 °C...60 °C                                                                          |
| Masowy moment bezwładności                       | 10.99 kgcm <sup>2</sup>                                                               |
| Maks. siła na szczękach chwytaka Fz, statyczna   | 2500 N                                                                                |
| Maks. moment na szczęce chwytaka Mx, statyczny   | 100 Nm                                                                                |

| Cechy                                                   | Wartość                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. moment na szczęce chwytaka My statyczny           | 90 Nm                                                                                                                                                                                                             |
| Maks. moment na szczęce chwytaka Mz statyczny           | 75 Nm                                                                                                                                                                                                             |
| Interwał smarowania uzupełniającego elementów prowadnic | 5 MioCyc                                                                                                                                                                                                          |
| Waga produktu                                           | 1075 g                                                                                                                                                                                                            |
| Typ mocowania                                           | Przy pomocy gwintu wew. i tulejki centrującej<br>Przy pomocy otworu przelotowego i tulejki centrującej<br>z otworem przelotowym i kołkiem pasowanym<br>przy pomocy gwintu wew. i kołka pasowanego<br>opcjonalnie: |
| Przyłącze pneumatyczne powietrza nadmuchowego           | M5                                                                                                                                                                                                                |
| Przyłącze pneumatyczne                                  | M5                                                                                                                                                                                                                |
| Informacja o materiałach                                | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                                                                                                                         |
| Materiał zaślepki                                       | Nierdzewna stal stopowa                                                                                                                                                                                           |
| Materiał obudowy                                        | Aluminium anodowane                                                                                                                                                                                               |
| Materiał szczęk chwytaka                                | Stal, hartowana                                                                                                                                                                                                   |