

Moduł serwoprasy YJKP

Numer produktu: 8077950

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Siła nacisku	0 kN...17 kN
Skok roboczy	100 mm...400 mm
Długość kabla	5 m...15 m
Częstotliwość detekcji	1000 Hz
Protokół	EtherNet/IP Modbus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
Pozycja montażu	dowolny
Typ silnika	Silnik serwo
Maks. przyspieszenie	2 m/s ²
Czas pracy ciągłej	100%
Prędkość posuwu	0 mm/s...250 mm/s
Dokładność w ± % FS	0.25 % pełnej skali
Maks. efektywne obciążenie	19.5 kg...95 kg
Waga produktu	5.5 kg...66.7 kg
Temperatura otoczenia	0 °C...40 °C
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Stopień ochrony	IP20
Względna wilgotność powietrza	0 - 90%
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III