

Blok sterownika CPX-CM-HPP

Numer produktu: 562214

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	140 g
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Buforowanie przerw w zasilaniu	10 ms
Łączna liczba osi	4
Wymiary szer. x dł. x wys.	50 mm x 107 mm x 55 mm
Interfejs sterowania	Magistrala CAN
Interfejs magistrali polowej	1x gniazdo wtykowe M9, 5-pin
Diagnostyka specyficzna dla urządzenia	Diagnostyka kanałowa i modułowa Zbyt niskie napięcie/zwarcie modułów Pamięć diagnostyczna
Pomoc w konfiguracji	Panel operatorski MMI
Parametryzacja	Wymuszanie stanu kanałów Parametry systemowe
Prędkość transmisji	1 Mbit/s
Zakres napięcia roboczego DC	18 V...30 V
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Protokół	FHPP
Wewnętrzny pobór prądu przy nominalnym napięciu roboczym	Znam. 80 mA
Maksymalna przestrzeń adresowa, wyjścia	32 bajt
Maksymalna przestrzeń adresowa, wejścia	32 bajt
Wskaźnik LED specyficzny dla produktu	Error PL: zasilanie obciążenia
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid PC