


Kołnierz silnika
EAMF-A-38A-60S/60T
Numer produktu: 562670

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	133 g
Kod interfejsu, Motor IN	60S 60T
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	38A.2
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS