

# Zawór dławiąco-zwrotny GRLA-10-32-UNF-QB-1/4-U

Numer produktu: 564842

**FESTO**



## Karta danych

| Cechy                                                                                    | Wartość                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja zaworu                                                                           | Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego z dławieniem na wylocie                             |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                                                 | QB-1/4                                                                                |
| Przyłącze pneumatyczne 2                                                                 | 10-32 UNF-2A                                                                          |
| Sposób uruchamiania                                                                      | ręczne                                                                                |
| Element regulacyjny                                                                      | Śruba z rowkiem podłużnym                                                             |
| Typ mocowania                                                                            | wkręcane<br>z gwintem zewnętrznym                                                     |
| Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia                                         | 10.1 cfm                                                                              |
| Przepływ normalny nominalny w kierunku zwrotnym                                          | 7.77 cfm...10.3 cfm                                                                   |
| Temperatura otoczenia                                                                    | 32 °F...140 °F                                                                        |
| Pozycja montażu                                                                          | dowolny                                                                               |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury                                           | -13.8 psi...116 psi                                                                   |
| Przepływ normalny w kierunku dławienia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)                  | 17.5 cfm                                                                              |
| Przepływ normalny w kierunku bezzwrotnym przy ciśnieniu 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 17.6 cfm...18.4 cfm                                                                   |
| Medium robocze                                                                           | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                         |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                                             | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS                                                                          | VDMA24364-strefa III                                                                  |
| Temperatura medium                                                                       | 32 °F...140 °F                                                                        |
| Maks. moment dokręcenia                                                                  | 1.1 ft-lbf                                                                            |
| Waga produktu                                                                            | 0.38 oz                                                                               |
| Materiał części z gwintem                                                                | Mosiądz<br>niklowany                                                                  |
| Informacja o materiałach                                                                 | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                             |
| Materiał uszczelnień                                                                     | NBR                                                                                   |

| Cechy                              | Wartość              |
|------------------------------------|----------------------|
| Materiał śruby drążonej            | Mosiądz<br>niklowany |
| Materiał pierścienia zwalniającego | Polioksymetylen      |
| Materiał głowicy radelkowanej      | Mosiądz<br>niklowany |
| Materiał śruby do regulacji        | Mosiądz<br>niklowany |
| Materiał przyłącza obrotowego      | Wzmocniony PBT       |