

Interfejs pneumatyczny VABA-S6-1-X2-3V-CB

Numer produktu: 8082878

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Interfejs wyspy zaworowej	Typ 44, VTSA
Diagnostyka	Przerwanie kabla na cewkę zaworu Zwarcie zaworów Zbyt niskie napięcie na zaworach
Maks. liczba pozycji zaworowych	12 w przypadku zaworów bistabilnych 24 w przypadku zaworów monostabilnych
Diody LED	1 diagnostyka ogólna 3 zasilanie obciążenia Status kanału na zaworach
Parametryzacja	Reakcja na awarię na kanał Wymuszanie stanu na kanał Tryb bezczynności na kanał Monitorowanie modułu
Zabezpieczenie (przeciwzwarciove)	Wewnętrzny bezpiecznik elektroniczny na wyjście zaworu
Zakres napięcia roboczego DC	21.6 V...26.4 V
Wewnętrzny pobór prądu przy nominalnym napięciu roboczym	Typ. 11 mA (zasilanie napięciem roboczym układu elektronicznego) Typ. 45 mA (zasilanie elektryczne obciążenia zaworów)
Maks. zasilanie na każdy kanał	0,2 A
Maks. sumaryczny prąd na moduł	6 A
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Izolacja elektryczna, kanał – magistrala wewnętrzna	tak
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65 NEMA 4
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	580 g
Sterowanie elektryczne	Magistrala polowa
Przyłącze elektryczne	3x M12x1 kodowanie A 5-pin Wtyczka przez CPX
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	PA
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy