

Kabel łączący MHJ9-KMH-2,5-HF

Numer produktu: 567505

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Certyfikacja	RCM Mark
Dodatkowe funkcje	Eliminowanie iskrzenia Redukcja prądu podtrzymania z odzyskiem energii Bezpieczne wyłączenie
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych Na szynie H opcjonalnie:
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	98 g
Przyłącze elektryczne	2-pin / 2-pin / 4-żyły Gniazdo wtykowe proste / gniazdo wtykowe proste / kabel
Zakres napięcia roboczego DC	12 V...53 V
Ochrona przed zmianą polaryzacji	dla napięcia roboczego
Informacja o eksploatacji	Zasilacz musi zapewniać prąd min. 1,85 A bez spadku napięcia.
Uwaga dotycząca poboru mocy	faza niskoprądowa 2,8 W, faza wysokoprądowa 17,1 W, na kanał
Czas pracy ciągłej	100% Przestrzegać wskazówek dotyczących eksploatacji elektrozaworów.
Zakres sygnału wyzwalania DC	3 V...30 V
Uwaga dotycząca prądu wejściowego	Przyrost liniowy 0,09 - 0,44 mA w przypadku sygnału wyzwalającego 3 - 15 V 0,44 - 15,44 mA przy sygnale wyzwalającym 15 - 30 V
Rezystancja wejściowa	34 kiloom
Długość kabla	2.5 m
Właściwości kabla	do zastosowań statycznych
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne

Cechy	Wartość
Materiał osłony kabla	PUR PVC
Materiał obudowy	Polioksymetylen