

Przewód z tworzywa sztucznego PLN-5/16-NT-150-CB

Numer produktu: 569900

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Zewnętrzna średnica w calach	5/16
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	0.164 Feet
Min. promień gięcia	0.082 Feet
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Informacja o ciśnieniu roboczym	Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. 0 - 50°C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Woda (w postaci płynnej, bez lodu)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Klasa Cleanroom	Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-22 °F...176 °F
Waga produktu według długości	2.48 oz/ft
Przyłącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-średnica zewn. Ø 5/16"
Kolor	naturalny
Twardość w skali Shore'a	D 52 +/-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	PE