


Moduł magistrali CTEU-CO

Numer produktu: 570038

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Protokół	CANopen
Wymiary szer. x dł. x wys.	40 mm x 91 mm x 50 mm
Szerokość modułu	40 mm
Typ mocowania	na interfejsie elektrycznym na elektrycznej płycie przyłączeniowej
Waga produktu	90 g
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Stopień ochrony	IP65 IP67
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym nieużywane przyłącza zamknięte
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV wg przepisów UK RoHS
Znak KC	KC-EMV
Certyfikacja	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PA
Wskaźnik LED specyficzny dla produktu	PS: napięcie robocze zasilania elektroniki i obciążenia X1: status systemu – moduł na złączu I-Port 1 X2: status systemu – moduł na złączu I-Port 2
Wskaźnik LED specyficzny dla magistrali	IO: status WE/WY MNS: status sieci
Diagnostyka	Błąd komunikacji Diagnostyka systemu Zbyt niskie napięcie
Elementy obsługowe	Przełącznik DIL

Cechy	Wartość
Informacja o interfejsie magistrali polowej	opcjonalne przyłącza z akcesoriami: Micro Style (wtyczka/gniazdo wtykowe M12x1, kodowanie A, 5-pin, stopień ochrony IP65), Open Style (listwa zaciskowa, 5-pin, stopień ochrony IP20) Open Style (zaciski śrubowe, 5-pin, stopień ochrony IP20) opcjonalne przyłącza z akcesoriami:
Interfejs magistrali polowej, typ	CAN-Bus
Interfejs magistrali polowej, protokół	CANopen
Interfejs magistrali polowej, rodzaj przyłącza	Wtyczka
Interfejs magistrali polowej, technologia przyłączeniowa	Sub-D
Interfejs magistrali polowej, liczba pinów/żył	9
Interfejs magistrali polowej, separacja galwaniczna	tak
Interfejs magistrali polowej, szybkość transmisji	1000 kbit/s 125 kbit/s 250 kbit/s 500 kbit/s
Maksymalna przestrzeń adresowa, wejścia	8 bajt
Informacja o wejściach	możliwość rozszerzenia do maks. 16 bajtów
Maksymalna przestrzeń adresowa, wyjścia	8 bajt
Informacja o wyjściach	Możliwość rozszerzenia do maks. 16 bajtów
Parametryzacja	Rodzaj diagnostyki Reakcja na awarię
Czas cyklu wewnętrznego	1 ms na każdy 1 bajt danych użytkowych
Pomoc w konfiguracji	Plik EDS
Dodatkowe funkcje	Acykliczny dostęp do danych za pomocą "SDO" Emergency Message
Zasilanie elektryczne, funkcja	Elektronika i obciążenie
Zasilanie elektryczne, rodzaj przyłącza	Wtyczka
Zasilanie elektryczne, technologia przyłączy	M12x1, kodowanie B wg EN 61076-2-101
Zasilanie elektryczne, liczba pinów/żył	5
Zakres napięcia roboczego DC	18 V...30 V
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Maks. zasilanie	4 A
Wewnętrzny pobór prądu przy nominalnym napięciu roboczym	Typ. 65 mA