

# Regulator ciśnienia VRPA-LM-N18-T516

Numer produktu: 8086015

**FESTO**



## Karta danych

| Cechy                                                                | Wartość                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja regulatora                                                   | Stałe ciśnienie wyjściowe<br>z odpowietrzaniem wtórnym<br>z funkcją przepływu powrotnego |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                             | 1/8 NPT                                                                                  |
| Przyłącze pneumatyczne 2                                             | QS-5/16                                                                                  |
| Typ mocowania                                                        | wkręcane                                                                                 |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)      | 130 l/min                                                                                |
| Temperatura otoczenia                                                | 0 °C...60 °C                                                                             |
| Materiał obudowy                                                     | PBT                                                                                      |
| Medium robocze                                                       | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                            |
| Pozycja montażu                                                      | dowolny                                                                                  |
| Sposób uruchamiania                                                  | ręczne                                                                                   |
| Rodzaj uszczelnienia wtyczka gwintowna                               | Pokrycie                                                                                 |
| Element regulacyjny                                                  | Pokrętło z blokadą                                                                       |
| Możliwość obracania                                                  | 360 st./brak możliwości ciągłego obracania                                               |
| Wskaźnik ciśnienia                                                   | Z manometrem                                                                             |
| Zakres regulacji ciśnienia                                           | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar<br>14.5 psi...116 psi                                 |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                         | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)    |
| Zgodność z LABS                                                      | VDMA24364-B2-L                                                                           |
| Przydatność do pomieszczeń czystych, mierzona zgodnie z ISO 14644-14 | Klasa 4 wg ISO 14644-1                                                                   |
| Waga produktu                                                        | 32 g                                                                                     |
| Materiał wtyczka gwintowna                                           | Mosiądz niklowany                                                                        |
| Informacja o materiałach                                             | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                |
| Materiał uszczelki gwintu                                            | PTFE                                                                                     |
| Materiał uszczelnień statycznych                                     | NBR                                                                                      |