

Moduł elektroniczny VMPA1-FB-EMG-D2-8-S

Numer produktu: 8108545

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Diagnostyka	Monitorowanie stanu Przerwanie kabla na cewkę zaworu Zwarcie zaworów Zbyt niskie napięcie na zaworach Usterka zasilania ciśnieniem pilotów Przekroczenie czasu pomiaru
Maks. liczba pozycji zaworowych	4
Maksymalna liczba cewek zaworów	7
Parametryzacja	Reakcja na awarię na kanał Wymuszanie stanu na kanał Tryb bezczynności na kanał Monitoring
Ochrona przed zmianą polaryzacji	tak
Zakres napięcia roboczego DC elektronika/czujniki	18 V...30 V
Zakres napięcia roboczego DC, napięcie obciążenia	18 V...30 V
Własny pobór prądu pod napięciem obciążenia	6.5 mA
Wewnętrzny pobór prądu przy napięciu roboczym	17 mA
Maksymalna liczba wyjść	7
Maksymalna liczba wejść	1
Znamionowy prąd rozruchowy na każdą cewkę elektromagnetyczną	58 mA do 24 ms
Prąd znamionowy z redukcją prądu	25 mA po 24 ms
Izolacja elektryczna, kanał – magistrala wewnętrzna	tak
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne (w stanie zamontowanym)
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	20 g
Sterowanie elektryczne	Magistrala połowa
Materiał obudowy	Polioksymetylen
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS