


# Kabel połączeniowy NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25-S6

Numer produktu: 575417

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                            | Wartość                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| W oparciu o normę                                | DIN 47100                  |
| Oznaczenie kabla                                 | bez uchwytów na tabliczki  |
| Częstotliwość połączeń                           | 50                         |
| Waga produktu                                    | 490 g                      |
| Przyłącze elektryczne 1, funkcja                 | Strona urządzenia polowego |
| Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja             | prostokątny                |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza        | Gniazdo wtykowe            |
| Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla     | proste                     |
| Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa | Sub-D                      |
| Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył        | 25                         |
| Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły         | 25                         |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania        | 2x śruba 4-40 UNC          |
| Przyłącze elektryczne 2, funkcja                 | Strona sterowania          |
| Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza        | Kabel                      |
| Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa | otwarty koniec             |
| Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył        | 25                         |
| Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły         | 25                         |
| Zakres napięcia roboczego DC                     | 0 V...30 V                 |
| Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C        | 2.6 A                      |
| Odporność na napięcie udarowe                    | 2.4 kV                     |
| Ochrona przed zmianą polaryzacji                 | tak                        |
| Długość kabla                                    | 2.5 m                      |
| Właściwości kabla                                | Standard                   |
| Warunki testowania kabla                         | Warunki testu na żądanie   |
| Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe     | 42 mm                      |
| Promień gięcia, ruchome ułożenie kabla           | 126 mm                     |
| Średnica kabla                                   | 10.2 mm                    |
| Tolerancja średnicy kabla                        | ± 0,25 mm                  |
| Budowa kabla                                     | 25 x 0,34 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój znamionowy żyły przewodu                | 0,34 mm <sup>2</sup>       |
| Zakończenia żył                                  | tępo odcięte               |

| Cechy                                             | Wartość                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stopień ochrony                                   | IP40                            |
| Uwaga o stopniu ochrony                           | w stanie zamontowanym           |
| Temperatura otoczenia                             | -35 °C...80 °C                  |
| Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego | -5 °C...80 °C                   |
| Temperatura przechowywania                        | -25 °C...75 °C                  |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)              | zgodnie z dyrektywą UE RoHS     |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)            | wg przepisów UK RoHS            |
| Zgodność z LABS                                   | VDMA24364-B2-L                  |
| Informacja o materiałach                          | Zgodność z dyrektywą RoHS       |
| Stopień zanieczyszczenia                          | 2                               |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo        | 0 - Brak obciążenia korozyjnego |
| Materiał osłony kabla                             | PVC                             |
| Kolor powłoki kabla                               | szary                           |
| Materiał obudowy                                  | Wzmocniony PC                   |
| Kolor obudowy                                     | czarny                          |
| Materiał śrub                                     | Mosiądz, niklowany              |
| Materiał styków                                   | Brąz<br>pozlaczany              |
| Materiał powłoki izolacyjnej                      | PVC                             |