

Elektryczna płyta przyłączeniowa VAVE-K1-7-5YL1-LR

Numer produktu: 8115100

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	7
Właściwości kabla	Basic
Ochrona przed zmianą polaryzacji	dla napięcia roboczego
Dodatkowe funkcje	Redukcja prądu podtrzymania
Wskaźnik stanu sygnału	LED
Zakres napięcia roboczego DC	12 V...26 V
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Stopień zanieczyszczenia	2
Kategoria przepięcia	II
Certyfikacja	RCM Mark
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 °C...50 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Pozycja montażu	dowolny
Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe	11 mm
Promień gięcia, ruchome ułożenie kabla	16.5 mm
Waga produktu	3.3 g
Przyłącze elektryczne	2-pin Przewód dwużyłowy otwarty koniec
Budowa kabla	2 x 0,08 mm ²
Średnica kabla	1.1 mm
Długość kabla	0.5 m
Przyłącze przewodu ochronnego	brak
Typ mocowania	Push-on Latching
Kolor obudowy	czarny

Cechy	Wartość
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid PC
Materiał powłoki izolacyjnej	PVC