


Napęd ze śrubą ELGT-BS-90-400-20P

Numer produktu: 8124425

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Skok roboczy	400 mm
Wielkość	90
Rezerwa skoku	0 mm
Luz cofania	150 µm
Średnica śruby	15 mm
Skok śruby	20 mm/obr.
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica z łożyskami kulkowymi w obiegu zamkniętym
Konstrukcja	Elektromechaniczna oś liniowa ze śrubą pociągową toczną
Typ silnika	Silnik skokowy Silnik serwo
Typ śruby	Śruba pociągowa toczna
Warianty	Nie wolno stosować metali, których głównym składnikiem jest miedź, cynk lub nikiel. Wyjątkiem są niklowane stale, niklowane chemicznie powierzchnie, płytki drukowane, przewody, elektryczne łączniki wtykowe i cewki.
Maks. przyspieszenie	15 m/s ²
Maks. prędkość obrotowa	3000 1/min
Maks. prędkość	1 m/s
Powtarzalność	±0,02 mm
Czas pracy ciągłej	100%
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nadaje się do zastosowań przy produkcji akumulatorów, obniżone wartości Cu/Zn/Ni (F1a)
Przydatność do pomieszczeń czystych, mierzona zgodnie z ISO 14644-14	Klasa 6 wg ISO 14644-1
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	0 °C...50 °C
Ciągła siła posuwu	810 N
Geometryczne momenty bezwładności powierzchni 2 stopnia Iy	631000 mm ⁴
Geometryczne momenty bezwładności powierzchni 2 stopnia Iz	1948000 mm ⁴
Moment obrotowy bez obciążenia przy maksymalnej prędkości ruchu	0.2 Nm

Cechy	Wartość
Moment obrotowy bez obciążenia przy minimalnej prędkości ruchu	0.04 Nm
Maks. siła Fy	4710 N
Maks. siła Fz	5600 N
Fy o teoretycznej żywotności 100 km (tylko z perspektywy prowadnicy)	17352 N
Fz z teoretyczną żywotnością 100 km (tylko z perspektywy prowadnicy)	20631 N
Maks. moment Mx	65 Nm
Maks. moment My	51 Nm
Maks. moment Mz	51 Nm
Mx z teoretyczną żywotnością 100 km (tylko z perspektywy prowadnicy)	239 Nm
My z teoretyczną żywotnością 100 km (tylko z perspektywy prowadnicy)	188 Nm
Mz z teoretyczną żywotnością 100 km (tylko z perspektywy prowadnicy)	188 Nm
Maks. siła promieniowa na wałku napędowym	290 N
Maks. siła posuwu Fx	810 N
Skrętny moment bezwładności It	151000 mm ⁴
Masowy moment bezwładności JH na metr skoku	0.2522 kgcm ²
Masowy moment bezwładności JL na kg obciążenia efektywnego	0.1013 kgcm ²
Masowy moment bezwładności JO	0.2291 kgcm ²
Stała posuwu	20 mm/obr.
Ruchoma masa własna	1645 g
Waga produktu	8446 g
Masa podstawowa przy 0 mm skoku	4353 g
Dodatkowa masa na 10 mm skoku	104 g
Ugięcie dynamiczne (obciążenie w ruchu)	0,05% długości osi, maksymalnie 0,5 mm
Ugięcie statyczne (obciążenie podczas postoju)	0,1% długości osi
Kod interfejsu, element wykonawczy	T46
Materiał pokrywy tylnej	Aluminiowy odlew ciśnieniowy, lakierowany
Materiał profilu	Stop aluminium, anodowany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy napędu	Odlew ciśnieniowy aluminium, lakierowany
Materiał prowadnicy wózka	Stal
Materiał prowadnicy	Stal
Materiał wózka	Stop aluminium, anodowany
Materiał nakrętki pociągowej	Stal
Materiał wrzeciona	Stal