


Przekładnia EMGA-120-P-G20-SAS-140

Numer produktu: 8141761

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość kotnierza przekładni	120 mm
Wielkość kotnierza silnika	140 mm
Luz skrotny	0.15 stopień
Typ przekładni	Przekładnia planetarna
Przełożenie przekładni	20:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	6500 1/min
Temperatura robocza przekładni	-25 °C...90 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP54
Ciągły wyjściowy moment obrotowy	260 Nm
Masowy moment bezwładności, przekładnia	1.573 kgcm ²
Maks. wyjściowy moment obrotowy	520 Nm
Maks. efektywność	96 %
Sztywność skrotna	22 Nm/arcmin
Waga produktu	9000 g
Interfejs przekładni, wałek wyjściowy	120G
Interfejs przekładni, napęd	140A
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS