

Zaślepka B-1/4-F1A

Numer produktu: 8142290

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość opakowania	10
Spełnia normę	DIN 908
Warianty	Nie wolno stosować metali, których głównym składnikiem jest miedź, cynk lub nikiel. Wyjątkiem są niklowane stale, niklowane chemicznie powierzchnie, płytki drukowane, przewody, elektryczne łączniki wtykowe i cewki.
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Produkt zgodny z wewnętrzną definicją produktu Festo do stosowania przy produkcji akumulatorów: Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki
Klasa Cleanroom	Klasa 6 wg ISO 14644-1
Znamionowy moment dokręcenia	8.5 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	-20%
Waga produktu	15 g
Typ mocowania	Gniazdo sześciokątne SW6
Przylącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał zaślepki	Stal, niklowana chemicznie
Materiał O-ring	PA TPE-U(PUR)